

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.510

## Armadi outdoor

Stato: 21/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.510 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro



## Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9783.510
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale	Alluminio AIMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitata Tetto parapioggia
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 800 mm Profondità: 400 mm

# Caratteristiche

Dimensioni	Altezza totale: 955 mm Larghezza tetto parapioggia: 850 mm Altezza tetto parapioggia: 55 mm Profondità tetto parapioggia: 450 mm Larghezza utile: 712 mm Altezza utile: 712 mm Profondità utile: 349 mm Altezza zoccolo: 100 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 3R
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Codice IK	IK10
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	37
Peso lordo	38
EAN	4028177569119
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101