

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.530 Armadi outdoor

Stato: 11/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.530 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | CS 9783.530 |
| Descrizione prodotto | Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapiooggia sporgente su tutti i lati. |
| Materiale | Alluminio AlMg3 |
| Superficie | Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate Tetto parapiooggia |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 500 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Dimensioni | Altezza totale: 1.355 mm Larghezza tetto parapioggia: 650 mm Altezza tetto parapioggia: 55 mm Profondità tetto parapioggia: 550 mm Larghezza utile: 512 mm Altezza utile: 1.112 mm Profondità utile: 449 mm Altezza zoccolo: 100 mm |
| Numero di porte | 1 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 3R |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Codice IK | IK10 |
| Materiale di base | Alluminio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 30 kg |
| Peso lordo | 35 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrizione prodotto | Armadio outdoor Basic, LxAxP: 600x1200x500 mm, alluminio, con zoccolo di trasporto da 100 mm e tetto antipioggia, una porta frontale |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|