

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.540 Armadi outdoor

Stato: 4/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.540 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro



Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9783.540
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapigioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitata Tetto parapigioggia
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 800 mm Profondità: 400 mm

Caratteristiche

Dimensioni	Altezza totale: 955 mm
	Larghezza tetto parapioggia: 650 mm
	Altezza tetto parapioggia: 55 mm
	Profondità tetto parapioggia: 450 mm
	Larghezza utile: 512 mm
	Altezza utile: 712 mm
	Profondità utile: 349 mm
	Altezza zoccolo: 100 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 3R
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Codice IK	IK10
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	29 kg
Peso lordo	34 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101