Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CS 9783.550 Armadi outdoor

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CS 9783.550 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro







Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9783.550
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate Tetto parapioggia
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 400 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Altezza totale: 1.355 mm	
	Larghezza tetto parapioggia: 650 mm	
	Altezza tetto parapioggia: 55 mm	
	Profondità tetto parapioggia: 450 mm	
	Larghezza utile: 512 mm Altezza utile: 1.112 mm Profondità utile: 349 mm	
		Altezza zoccolo: 100 mm
		Type rating secondo UL 50E
	Grado di protezione IP secondo	IP 55
IEC 60 529		
Codice IK	IK10	
Materiale di base	Alluminio	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	38.95	
Peso lordo	41	
EAN	4028177569157	
ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

© Rittal 2025 3