Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.610 Armadi outdoor

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CS 9783.610 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro







Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9783.610
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate Tetto parapioggia
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 500 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Altezza totale: 1.355 mm
	Larghezza tetto parapioggia: 850 mm
	Altezza tetto parapioggia: 55 mm
	Profondità tetto parapioggia: 550 mm
	Larghezza utile: 712 mm
	Altezza utile: 1.112 mm Profondità utile: 449 mm
	Numero di porte
Type rating secondo UL 50E	Type 3R
Grado di protezione IP secondo	IP 55
IEC 60 529	
Codice IK	IK10
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	34
Peso lordo	36.15
EAN	4028177569171
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

© Rittal 2025 3