Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CS 9784.520 Armadi outdoor

Stato: 20/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CS 9784.520 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro







Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9784.520	
Esecuzione	Il contenitore largo 1200 mm ha due vani di montaggio larghi 60 mm	
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.	
Materiale	Alluminio AlMg3	
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate Tetto parapioggia	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm	
	Altezza: 1.200 mm	
	Profondità: 400 mm	
Dimensioni	Altezza totale: 1.355 mm	
	Larghezza tetto parapioggia: 1.250 mm	
	Altezza tetto parapioggia: 55 mm	
	Profondità tetto parapioggia: 450 mm	
	Larghezza utile: 512 mm	
	Altezza utile: 1.112 mm	
	Profondità utile: 349 mm	
	Altezza zoccolo: 100 mm	
Design Centre bar	Con battente intermedio smontabile, 2 porte con serratura	
Type rating secondo UL 50E	Type 3R	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55	
Codice IK	IK10	
Materiale di base	Alluminio	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	66	
Peso lordo	67	
EAN	4028177569195	
ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione di conformita	Spiegazioni	Dichiarazione di conformità	
---	-------------	-----------------------------	--

© Rittal 2025 3