


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9784.520 Armadi outdoor

Stato: 26/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9784.520 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro



## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | CS 9784.520  |
| Esecuzione                    | Il contenitore largo 1200 mm ha due vani di montaggio larghi 600 mm  |
| Descrizione prodotto          | Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.  |
| Materiale                     | Alluminio AlMg3  |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere<br>Poliestere puro resistente ai raggi UV   |
| Colore                        | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato<br>Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti<br>Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore<br>Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027<br>Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate<br>Tetto parapioggia |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Dimensioni                                | Larghezza: 1.200 mm<br>Altezza: 1.200 mm<br>Profondità: 400 mm   |
| Dimensioni                                | Altezza totale: 1.355 mm<br>Larghezza tetto parapioggia: 1.250 mm<br>Altezza tetto parapioggia: 55 mm<br>Profondità tetto parapioggia: 450 mm<br>Larghezza utile: 512 mm<br>Altezza utile: 1.112 mm<br>Profondità utile: 349 mm<br>Altezza zoccolo: 100 mm |
| Design Centre bar                         | Con battente intermedio smontabile, 2 porte con serratura  |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 3R  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55  |
| Codice IK                                 | IK10   |
| Materiale di base                         | Alluminio  |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 66 kg  |
| Peso lordo                                | 67 kg  |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080   |
| ETIM 9                                    | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                | 27180101   |

# Approvazioni

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|