

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.640

Armadi outdoor

Stato: 20/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.640 - Armadi outdoor

Contenitori a parete singola, monoporta o a doppia porta. Il contenitore è pronto per l'impiego in applicazioni con allestimenti interni passivi o bassa potenza di dissipazione in ambienti outdoor. Tetto con griglie di aerazione lungo tutto il perimetro



Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9784.640
Esecuzione	Il contenitore largo 1200 mm ha due vani di montaggio larghi 600 mm
Descrizione prodotto	Contenitore esterno, con zoccolo di trasporto altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati.
Materiale	Alluminio AlMg3
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a parete singola, completamente montato Contenitore base con lamiera di fondo, in tre parti Sistema di fissaggio con passo da 25 mm, nel tetto, nel fondo, anteriore e nella profondità del contenitore Porta/e anteriore/i con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Zoccolo di trasporto con flangia anteriore e posteriore avvitate Tetto parapioggia

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 500 mm
Dimensioni	Altezza totale: 1.355 mm Larghezza tetto parapioggia: 1.250 mm Altezza tetto parapioggia: 55 mm Profondità tetto parapioggia: 550 mm Larghezza utile: 512 mm Altezza utile: 1.112 mm Profondità utile: 449 mm Altezza zoccolo: 100 mm
Design Centre bar	Senza battente intermedio, porte sovrapposte
Type rating secondo UL 50E	Type 3R
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Codice IK	IK10
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	52 kg
Peso lordo	53 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------