

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025

Contenitori da parete outdoor

Stato: 5/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - Contenitori da parete outdoor

Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.



Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9791.025
Descrizione prodotto	Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.
Materiale	Contenitore e piastra di montaggio: alluminio AlMg3 Porta del contenitore interno: 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Contenitore: poliestere resistente ai raggi UV verniciato a polveri
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato Contenitore interno con piastra di montaggio, flangia e chiusura di sicurezza Angolare di montaggio per il termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio o l'igrostat Contenitore esterno con copertura estetica con chiusura di sicurezza 3524 E 2 profili a C nella parete posteriore

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 420 mm Altezza: 560 mm Profondità: 210 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 330 mm Altezza utile: 420 mm Profondità utile: 145 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	320 mm x 410 mm
Contenitore interno	Larghezza: 350 mm Altezza: 440 mm Profondità: 170 mm
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Nota	Termini di consegna su richiesta
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	9.584
Peso lordo	10.088
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177193703
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---------------------------------------------------------------