Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9868.550 **CS Toptec**

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CS 9868.550 - CS Toptec

Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.







Caratteristiche

Codice prodotto	CS 9868.550
Esecuzione	Con feritoia per condizionatore outdoor 1,5 kW
Descrizione prodotto	Armadio per esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, struttura portante TS 8 completamente allestibile con gli accessori del TS 8.
Materiale	Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AIMg3 Tetto parapioggia: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere Poliestere puro resistente ai raggi UV
Colore	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027 Pareti laterali sinistra e destra Parete posteriore Tetto parapioggia Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Codice IK	IK10
Nota	Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna). CS Toptec è la base per soluzioni progettuali outdoor. Possono essere richieste con questi numeri d'ordine: per installazioni standalone: 9774.099, per montaggio in batteria: 9774.005
Informazioni sul nr. d'ord.	Per chiudere la feritoia è richiesto un condizionatore o una piastra di adattamento
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	105
Peso lordo	112
EAN	4028177962712
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025