

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1004.600

## 콤팩트 인클로저 AE

상태: 2026. 1. 25 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1004.600 - 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함.

## 특징

주문 번호	AE 1004.600
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	도어가 있는 인클로저 장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 380 mm 높이: 300 mm 깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	334 mm x 275 mm
도어 개수	1
잠금 장치 개수	1

## 특징

---

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 Material lock: 아연 다이 캐스팅, 니켈도금
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	7
총 무게	7.12
관세 번호	94032080
EAN	4028177000100
E-Number Sweden	E3404404
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

## 승인

---

승인	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

---