

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1005.500

컴팩트 인클로저 AE

상태: 2026. 4. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1005.500 - 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함.

특징

주문 번호	AE 1005.500
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
표면 처리	인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 <math>< 0.8\mu\text{m}</math> 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	도어가 있는 인클로저 장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 300 mm 높이: 380 mm 깊이: 210 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	275 mm x 334 mm
도어 개수	1
잠금 장치 개수	1

특징

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 Material lock: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
포장 단위	1 개
순 중량	8 kg
총 무게	8.05 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	AE Compact enclosure, WHD: 300x380x210 mm, Stainless steel 1.4404, with mounting plate, single-door, with one cam lock

승인

승인	DNV-GL UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK