

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1009.600

컴팩트 인클로저 AE

상태: 2026. 5. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1009.600 - 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함.

특징

| | |
|-------------------------|--|
| 주문 번호 | AE 1009.600 |
| 재료 | 인클로저: 스테인리스 스틸 도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 <math>< 0.8\mu\text{m}</math> 장착 플레이트: 아연도금 |
| 제공 범위 | 도어가 있는 인클로저 장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림 |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 600 mm 높이: 380 mm 깊이: 210 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 549 mm x 355 mm |
| 도어 개수 | 1 |
| 잠금 장치 개수 | 1 |

특징

| | |
|------------|--|
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 Material lock: 아연 다이 캐스팅, 니켈도금 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 13.851 kg |
| 총 무게 | 14.58 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | AE Compact enclosure, WHD: 600x380x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with one cam lock |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |