

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600

컴팩트 인클로저 AE

상태: 2026. 6. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함.

특징

주문 번호	AE 1018.600
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8 μ m 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	도어가 있는 인클로저 장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA	NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
IK 코드	IK08
치수	폭: 1,000 mm 높이: 1,000 mm 깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	939 mm x 955 mm
도어 개수	2
잠금 장치 개수	2

특징

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 Material lock: 아연 다이 캐스팅, 니켈도금
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	65.4 kg
총 무게	67 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	AE Compact enclosure, WHD: 1000x1000x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two-door, with two cam locks

승인

승인	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK