

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1030.500

컴팩트 인클로저 AE

상태: 2026. 6. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1030.500 - 콤팩트 인클로저 AE

강판 도어가 있는 인클로저, 바닥에 장착 플레이트와 글랜드 플레이트와 함께 도장 처리.

특징

주문 번호	AE 1030.500
재료	인클로저: 강판 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저 인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트 장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA	NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 380 mm 높이: 300 mm 깊이: 155 mm
도어 재료 두께	1.5 mm
인클로저 재료 두께	1.38 mm
장착 플레이트 재료 두께	2 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	334 mm x 275 mm
도어 개수	1

특징

도어 경첩 교체 가능	예
잠금 장치 개수	1
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트	사이즈: 3 개수: 1
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
총 무게	7.4 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	AE Compact enclosure, WHD: 380x300x155 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with one cam lock

승인

승인	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK