

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1076.500

컴팩트 인클로저 AE

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1076.500 - 콤팩트 인클로저 AE

강판 도어가 있는 인클로저, 바닥에 장착 플레이트와 글랜드 플레이트와 함께 도장 처리.

특징

| | |
|-------------------------|---|
| 주문 번호 | AE 1076.500 |
| 재료 | 인클로저: 강판 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저 인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트 장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림 |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 4 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 600 mm 높이: 760 mm 깊이: 210 mm |
| 도어 재료 두께 | 2 mm |
| 인클로저 재료 두께 | 1.38 mm |
| 장착 플레이트 재료 두께 | 3 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 549 mm x 730 mm |
| 도어 개수 | 1 |

특징

| | |
|-------------|--|
| 도어 경첩 교체 가능 | 예 |
| 잠금 장치 개수 | 2 |
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |
| 글랜드 플레이트 | 사이즈: 5 개수: 1 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 28.5 kg |
| 총 무게 | 30.3 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | AE Compact enclosure, WHD: 600x760x210 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |