

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1181.000

## AX 기본 인클로저, 강판

상태: 2026. 6. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1181.000 - AX 기본 인클로저, 강판

루프, 베이스 및 측면에 인클로저 캠이 삽입된 콤팩트 인클로저 AX는 대형 인클로저 VX25로 구성된 잘 알려진 25mm 시스템 그리드를 형성합니다. 특허받은 독특한 이 시스템 덕분에 AX 콤팩트 인클로저는 모든 확장 및 추가 장착 케이스에 대비되어 있습니다. 시스템 구성요소 및 액세서리는 구멍을 뚫지 않고 간단하고 빠르게 그리고 안전하게 레일에 장착 및 추후 설치할 수 있습니다.



## 특징

주문 번호	AX 1181.000
장점	내부 설치용 레일 및 당사의 다양한 시스템 액세서리와 조합하여 25mm 피치 패턴의 통합된 인클로저 캠을 통해 내부 설치 옵션이 다양해짐 구멍을 뚫지 않고 내부 설치용 레일을 장착함으로써 보호 등급(UL 인증) 유지 추가 장착 레벨 및 베이스 구성용 레일로 높아진 지지 하중 Rittal 컨피규레이터 RiPanel을 사용하여 간단하게 계획 및 구성
재료	인클로저: 강판 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

## 특징

제공 범위	도어가 있는 인클로저 인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트 장착 플레이트 천공형 도어 스트립 잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12
IK 코드	IK10
치수	폭: 800 mm 높이: 1,000 mm 깊이: 400 mm
도어 재료 두께	2 mm
인클로저 재료 두께	1.5 mm
장착 플레이트 재료 두께	2.5 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	745 mm x 975 mm
도어 개수	1
도어 경첩 교체 가능	예
잠금 장치 개수	2

## 특징

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트	사이즈: 5 개수: 2
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	56 kg
총 무게	57 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	195.74 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	AX 콤팩트 인클로저, 폭x높이x깊이: 800x1000x400mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 1도어, 캠 잠금장치 2

## 승인

승인	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	--

# 승인

---

설명

제조사 인증

적합성 인증

적합성 인증 UK

PCF-declaration