



SZ 1199.100 - 열반 키트 AX, KX, AE, KL용

AX/KX 인클로저의 열반 결합용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 처리해야 함.



특징

주문 번호	SZ 1199.100
제품 설명	AX/KX 인클로저의 열반용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 수행해야 함.
장점	특수 스크루와 너트가 실링 압축을 지정된 단계로 제한하여 인클로저 사이를 지속하여 영구 밀폐함 나사산 없이 신속하고 간편하게 조립하기 위한 특수 스크루와 너트 다양한 인클로저 치수에 개별적으로 맞추기 위한 열반 가능한 자가 접착성 밀폐 구성품 및 코너 피스로 구성된 실링
제공 범위	특수 스크루와 너트 실링 구성품, 자가 접착식
참고 사항	최대 높이 x 깊이 = 800 x 350mm의 열반부에 1 팩으로 충분. KX E-Box의 경우 힌지가 달린 쪽에 열반을 할 수 없음
적합한:	인클로저 유형: AX KX AE KL 높이: ≤ 800 mm 깊이: ≤ 350 mm

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4X 유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66 정확한 설치 시
포장 단위	1 개
순 중량	0.249 kg
총 무게	0.281 kg
관세 번호	39269097
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
제품 설명	SZ 열반 연결 키트, AX, KX, AE, KL, HT용: 800x350mm

승인

승인	UL + C-UL - FTTA
----	------------------