Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1199.100 열반 키트

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 1199.100 - 열반 키트 AX, KX, AE, KL용

AX/KX 인클로저의 열반 결합용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 처리해야 함.







특징

SZ 1199.100
AX/KX 인클로저의 열반용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 수행해야 함.
특수 스크루와 너트가 실링 압축을 지정된 단계로 제한하여 인클로저 사이를 지속하여 영구 밀폐함 나사산 없이 신속하고 간편하게 조립하기 위한 특수 스크루와 너트 다양한 인클로저 치수에 개별적으로 맞추기 위한 열반 가능한 자가 접착성 밀폐 구성품 및 코너 피스로 구성된 실링
특수 스크루와 너트 실링 구성품, 자가 접착식
최대 높이 x 깊이 = 800 x 350mm의 열반부에 1 팩으로 충분. KX E-Box의 경우 힌지가 달린 쪽에 열반을 할 수 없음
인클로저 유형: AX KX AE KL 높이: ≤ 800 mm 깊이: ≤ 350 mm

© Rittal 2025 2

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4X 유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66 정확한 설치 시
포장 단위	1개
순 중량	0.219
총 무게	0.26
관세 번호	39269097
EAN	4028177602373
E-Number Sweden	E3404375
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

승인

승인 UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025