

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1199.100

## 열반 키트

상태: 2026. 1. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1199.100 - 열반 키트 AX, KX, AE, KL용

AX/KX 인클로저의 열반 결합용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 처리해야 함.



## 특징

주문 번호	SZ 1199.100
제품 설명	AX/KX 인클로저의 열반용. 이에 필요한 컷아웃은 고객측에서 수행해야 함.
장점	<p>특수 스크루와 너트가 실링 압축을 지정된 단계로 제한하여 인클로저 사이를 지속하여 영구 밀폐함</p> <p>나사산 없이 신속하고 간편하게 조립하기 위한 특수 스크루와 너트</p> <p>다양한 인클로저 치수에 개별적으로 맞추기 위한 열반 가능한 자가 접착성 밀폐 구성품 및 코너 피스로 구성된 실링</p>
제공 범위	<p>특수 스크루와 너트</p> <p>실링 구성품, 자가 접착식</p>
참고 사항	<p>최대 높이 x 깊이 = 800 x 350mm의 열반부에 1 팩으로 충분.</p> <p>KX E-Box의 경우 힌지가 달린 쪽에 열반을 할 수 없음</p>
적합한:	<p>인클로저 유형: AX</p> <p>KX</p> <p>AE</p> <p>KL</p> <p>높이: ≤ 800 mm</p> <p>깊이: ≤ 350 mm</p>

## 특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4X 유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66 정확한 설치 시
포장 단위	1 개
순 중량	0.219
총 무게	0.26
관세 번호	39269097
EAN	4028177602373
E-Number Sweden	E3404375
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

## 승인

승인	UL + C-UL - FTTA
----	------------------