

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1260.000

AX 기본 인클로저, 강판

상태: 2026. 2. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 1260.000 - AX 기본 인클로저, 강판

루프, 베이스 및 측면에 인클로저 캠이 삽입된 콤팩트 인클로저 AX는 대형 인클로저 VX25로 구성된 잘 알려진 25mm 시스템 그리드를 형성합니다. 특히받은 독특한 이 시스템 덕분에 AX 콤팩트 인클로저는 모든 확장 및 추가 장착 케이스에 대비되어 있습니다. 시스템 구성요소 및 액세서리는 구멍을 뚫지 않고 간단하고 빠르게 그리고 안전하게 레일에 장착 및 추후 설치할 수 있습니다.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | AX 1260.000 |
| 장점 | <p>내부 설치용 레일 및 당사의 다양한 시스템 액세서리와 조합하여 25mm 피치 패턴의 통합된 인클로저 캠을 통해 내부 설치 옵션이 다양해짐</p> <p>구멍을 뚫지 않고 내부 설치용 레일을 장착함으로써 보호 등급(UL 인증) 유지</p> <p>추가 장착 레벨 및 베이스 구성용 레일로 높아진 지지 하중</p> <p>Rittal 컨피규레이터 RiPanel을 사용하여 간단하게 계획 및 구성</p> |
| 재료 | <p>인클로저: 강판</p> <p>도어: 강판, 둘레 전체에 밤포 PU 실링 처리</p> |
| 표면 처리 | <p>인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장</p> <p>장착 플레이트: 아연도금</p> |
| 색상 | RAL 7035 |

특징

| | |
|-------------------------|---|
| 제공 범위 | 도어가 있는 인클로저 인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트 장착 플레이트 천공형 도어 스트립 잠금장치: 3mm 이중 걸림 |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 Type 3R Type 4 유형 12 |
| IK 코드 | IK10 |
| 치수 | 폭: 600 mm 높이: 1,200 mm 깊이: 300 mm |
| 도어 재료 두께 | 2 mm |
| 인클로저 재료 두께 | 1.5 mm |
| 장착 플레이트 재료 두께 | 2.5 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 545 mm x 1,175 mm |
| 도어 개수 | 1 |
| 도어 경첩 교체 가능 | 예 |
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 3포인트 잠금 시스템 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |

특징

| | |
|-----------------|--|
| 클랜드 플레이트 | 사이즈: 7 개수: 1 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 45.4 |
| 총 무게 | 50 |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 156.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94032080 |
| EAN | 4028177813274 |
| E-Number Sweden | E3465165 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|----|---|

승인

설명

제조사 인증

적합성 인증

적합성 인증 UK

PCF-declaration