

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

HD 콤팩트 인클로저, 2 도어형

상태: 2026. 1. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)



HD 1318.600 - HD 콤팩트 인클로저, 2 도어형

식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 루프가 앞으로 30° 기울어짐. 실링이 파란색으로 염색되어 식료품과 명확하게 구별할 수 있음



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | HD 1318.600 |
| 버전 | 위생 디자인 인클로저 |
| 재료 | 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 장착 플레이트: 강판 HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L) 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm 장착 플레이트: 아연도금 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010) |
| 제공 범위 | 인클로저 전체가 솔리드형 실링 삽입 도어 장착 플레이트 |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 치수 | 폭: 1,010 mm 전면 높이: 1,050 mm 높이 후면: 1,280 mm 깊이: 400 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 945 mm x 975 mm |
| 도어 열림각 | 125° |
| IK 코드 | IK08 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 3 Type 3X Type 4 Type 4X 유형 12 유형 13 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 80 |
| 총 무게 | 82 |
| 관세 번호 | 94032080 |

특징

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177918535 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |