

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1432.000

플라스틱 인클로저 AX

상태: 2026. 7. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1432.000 - 플라스틱 인클로저 AX 모니터링 창 없음

AX 플라스틱 인클로저는 요구 사항이 까다로운 분야에서 사용하기에 이상적. 인클로저의 수많은 장착 러그는 예컨대 섹션과 레일로 25mm 피치 패턴의 맞춤형 내부 설치를 제공함.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | AX 1432.000 |
| 버전 | 모니터링 창 없음 |
| 재료 | 인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK 도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 무할로겐 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱 장착 플레이트: 아연도금 |
| 색상 | RAL 7035와 유사 |
| 제공 범위 | 경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저, 3mm 이중 걸림 잠금 장치 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 장착 플레이트 빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링 |

특징

| | |
|-------------------------|--|
| 참고 사항 | 자외선(햇빛)과 비에 장기간 노출되는 환경에서 사용할 경우 표면의 시각적 손상을 방지하기 위해 표면을 폴리우레탄 페인트로 도장할 것을 권장합니다. 가격 및 배송 시간은 문의 바랍니다. |
| 보호 등급 NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12 |
| 보호 등급 | II(1000V AC) |
| IK 코드 | IK09 |
| 치수 | 폭: 250 mm 높이: 350 mm 깊이: 150 mm |
| 장착 플레이트 재료 두께 | 2.5 mm |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) | 155 mm x 275 mm |
| 도어 열림각 | 130° |
| 잠금 장치 개수 | 1 |
| 기본 재료 | 플라스틱 |
| 표준 | UL 746C F1 실외 등급 충족 |

특징

| | |
|------------|---|
| 조립 설명서 | 인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함 범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음 (예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 4.54 kg |
| 총 무게 | 4.74 kg |
| 관세 번호 | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | AX 플라스틱 인클로저, WHD: 250x350x150mm, 모니터링 창 미포함 |

승인

| | |
|-----|---|
| 승인 | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | Pressure load Negative Certificate 표면 처리 보호 등급 |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |