

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1448.000

## 플라스틱 인클로저 AX

상태: 2026. 4. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1448.000 - 플라스틱 인클로저 AX 모니터링 창 있음

모니터링 창이 있는 AX 플라스틱 인클로저는 요구 사항이 까다로운 분야에서 사용하기에 이상적. 인클로저의 수많은 장착 보스(Boss)는 25mm 피치 패턴(예, 섹션과 레일)의 맞춤형 내부 설치를 제공함.



## 특징

주문 번호

AX 1448.000

버전

모니터링 창 있음

재료

인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK  
도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리  
장착 플레이트: 강판  
모니터링 창: 폴리카보네이트  
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급  
무할로겐

표면 처리

인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱  
장착 플레이트: 아연도금

색상

RAL 7035와 유사

# 특징

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 제공 범위                   | 모니터링 창을 갖춘 경첩 도어가 있는 인클로저, 완전 폐쇄형, 3mm 이중 비트 잠금 장치<br>우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능<br>장착 플레이트<br>빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링 |
| 참고 사항                   | 자외선(햇빛)과 비에 장기간 노출되는 환경에서 사용할 경우 표면의 시각적 손상을 방지하기 위해 표면을 폴리우레탄 페인트로 도장할 것을 권장합니다. 가격 및 배송 시간은 문의 바랍니다.                         |
| 보호 등급 NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 56  |
| UL 50E에 준한 유형 등급        | 유형 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>유형 12  |
| 보호 등급                   | II(1000V AC)   |
| IK 코드                   | IK09   |
| 치수                      | 폭: 400 mm<br>높이: 400 mm<br>깊이: 200 mm  |
| 장착 플레이트 재료 두께           | 2.5 mm   |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)      | 305 mm x 325 mm  |
| 도어 열림각                  | 130°   |

## 특징

|                     |   |
|---------------------|---|
| 잠금 장치 개수            | 2   |
| With viewing window | 예   |
| 기본 재료               | 플라스틱  |
| 표준                  | UL 746C F1 실외 등급 충족   |
| 조립 설명서              | 인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함<br>범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음<br>(예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션) |
| 포장 단위               | 1 개   |
| 순 중량                | 8.5 kg  |
| 총 무게                | 8.97 kg   |
| 관세 번호               | 94037000  |
| ETIM 9              | EC000261  |
| ETIM 8              | EC000261  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| 제품 설명               | AX 플라스틱 인클로저, WHD: 400x400x200 mm, 모니터링 창 포함  |

## 승인

|     |   |
|-----|---|
| 승인  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | Negative Certificate<br>표면 처리<br>보호 등급                      |

# 승인

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK