Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1468.000 플라스틱 인클로저 AX

상태: 2025. 11. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)




AX 1468.000 - 플라스틱 인클로저 AX 모니터링 창 없음

AX 플라스틱 인클로저는 요구 사항이 까다로운 분야에서 사용하기에 이상적. 인클로저의 수많은 장착 러그는 예컨대 섹션과 레일로 25mm 피치 패턴의 맞춤형 내부 설치를 제공함.







특징

AX 1468.000
모니터링 창 없음
인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK 도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 무할로겐
인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱 장착 플레이트: 아연도금
RAL 7035와 유사
경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저, 3mm 이중 걸림 잠금 장치 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 장착 플레이트 빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링

© Rittal 2025

특징

참고 사항	자외선(햇빛)과 비에 장기간 노출되는 환경에서 사용할 경우 표면의 시각적 손상을 방지하기 위해 표면을 폴리우레탄 페인트로 도장할 것을 권장합니 다. 가격 및 배송 시간은 문의 바람.
보호 등급 NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	유형 12
보호 등급	II(1000V AC)
IK 코드	IK09
치수	폭: 600 mm
	높이: 800 mm
	깊이: 300 mm
장착 플레이트 재료 두께	3 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	505 mm x 725 mm
도어 열림각	130°
잠금 장치 개수	2
기본 재료	플라스틱
표준	UL 746C F1 실외 등급 충족

© Rittal 2025 3

특징

조립 설명서	인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함 범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음 (예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션)
포장 단위	1 개
순 중량	24.8
총 무게	25.38
관세 번호	94037000
EAN	4028177006928
E-Number Sweden	E3465356
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
인증서	Negative Certificate
	표면 처리
	보호 등급
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4