

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1469.000

## 플라스틱 인클로저 AX

상태: 2025. 8. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1469.000 - 플라스틱 인클로저 AX 모니터링 창 있음

모니터링 창이 있는 AX 플라스틱 인클로저는 요구 사항이 까다로운 분야에서 사용하기에 이상적. 인클로저의 수많은 장착 보스(Boss)는 25mm 피치 패턴(예, 섹션과 레일)의 맞춤형 내부 설치를 제공함.



## 특징

주문 번호	AX 1469.000
버전	모니터링 창 있음
재료	인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK 도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 모니터링 창: 폴리카보네이트 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 무할로겐
표면 처리	인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035와 유사

## 특징

제공 범위	모니터링 창을 갖춘 경첩 도어가 있는 인클로저, 완전 폐쇄형, 3mm 이중 비트 잠금 장치 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 장착 플레이트 빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링
참고 사항	자외선(햇빛)과 비에 장기간 노출되는 환경에서 사용할 경우 표면의 시각적 손상을 방지하기 위해 표면을 폴리우레탄 페인트로 도장할 것을 권장합니다. 가격 및 배송 시간은 문의 바랍니다.
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 56
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12
보호 등급	II(1000V AC)
IK 코드	IK09
치수	폭: 600 mm 높이: 800 mm 깊이: 300 mm
장착 플레이트 재료 두께	3 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	505 mm x 725 mm
도어 열림각	130°

## 특징

잠금 장치 개수	2
With viewing window	예
기본 재료	플라스틱
표준	UL 746C F1 실외 등급 충족
조립 설명서	인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함 범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음 (예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션)
포장 단위	1 개
순 중량	23.44
총 무게	24.44
관세 번호	94037000
EAN	4028177006997
E-Number Sweden	E3465358
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

승인	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
----	---

# 승인

---

인증서

Negative Certificate

표면 처리

보호 등급

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK