

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1480.000

## 플라스틱 인클로저 AX

상태: 2026. 6. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1480.000 - 플라스틱 인클로저 AX 모니터링 창 없음

AX 플라스틱 인클로저는 요구 사항이 까다로운 분야에서 사용하기에 이상적. 인클로저의 수많은 장착 러그는 예컨대 섹션과 레일로 25mm 피치 패턴의 맞춤형 내부 설치를 제공함.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | AX 1480.000  |
| 버전    | 모니터링 창 없음  |
| 재료    | 인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK<br>도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리<br>장착 플레이트: 강판<br>UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급<br>무할로겐             |
| 표면 처리 | 인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱<br>장착 플레이트: 아연도금  |
| 색상    | RAL 7035와 유사   |
| 제공 범위 | 경첩 장착 도어가 있는 전체가 슬리드형인 인클로저, 3mm 이중 걸림 잠금 장치<br>우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능<br>장착 플레이트<br>빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링 |

## 특징

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 참고 사항                   | 자외선(햇빛)과 비에 장기간 노출되는 환경에서 사용할 경우 표면의 시각적 손상을 방지하기 위해 표면을 폴리우레탄 페인트로 도장할 것을 권장합니다. 가격 및 배송 시간은 문의 바랍니다. |
| 보호 등급 NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66  |
| UL 50E에 준한 유형 등급        | 유형 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>유형 12  |
| 보호 등급                   | II(1000V AC)   |
| IK 코드                   | IK09   |
| 치수                      | 폭: 800 mm<br>높이: 1,000 mm<br>깊이: 300 mm  |
| 장착 플레이트 재료 두께           | 3 mm   |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)      | 705 mm x 925 mm  |
| 도어 열림각                  | 130°   |
| 잠금 장치 개수                | 3  |
| 기본 재료                   | 플라스틱   |
| 표준                      | UL 746C F1 실외 등급 충족  |

## 특징

---

|            |   |
|------------|---|
| 조립 설명서     | 인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함<br>범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음<br>(예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션) |
| 포장 단위      | 1 개   |
| 순 중량       | 38.2 kg   |
| 총 무게       | 38.68 kg  |
| 관세 번호      | 94037000  |
| ETIM 9     | EC000261  |
| ETIM 8     | EC000261  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |
| 제품 설명      | AX 플라스틱 인클로저, WHD: 800x1000x300mm, 모니터링 창 미포함   |

## 승인

---

|     |  |
|-----|--|
| 승인  | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| 인증서 | Negative Certificate<br>표면 처리<br>보호 등급       |
| 설명  | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK                          |