

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1482.000 압입용 팜너트 M6

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1482.000 - 압입용 팜너트 M6 KS용

컴팩트 인클로저 KE 설치 장치를 도어와 인클로저 후면 패널에 있는 고정용 주물 돌출부에 고정하기 위한 용도 돌려서 삽입 가능한 나사부 길이 8mm

특징

주문 번호	KS 1482.000
제품 설명	설치 장치를 도어와 인클로저 후면 패널의 고정용 주물 돌출부에 고정하기 위한 용도.
치수	나사: M6 나사산 길이: 8 mm
나사	M6
포장 단위	20 개
순 중량	0.02 kg
총 무게	0.062 kg
관세 번호	73181692
ETIM 9	EC002343
ETIM 8	EC002343
ECLASS 8.0	23110902
제품 설명	KS Threaded inserts, for KS, for thread M6