

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1485.768

내부 도어

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1485.768 - 내부 도어 플라스틱 인클로저 AX용

믿을 수 있는 액세스 보호. 조작 레벨과 기술 레벨 분리.



특징

주문 번호	SZ 1485.768
재료	도어 및 도어 프레임: 강판
표면 처리	도어: 분체 코팅, 텍스처 도장 도어 프레임: 아연도금
색상	도어: RAL 7035
제공 범위	도어 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 조립 스크루 포함
설치 옵션	유리 섬유 강화 폴리에스터 AX 내부 측벽에 체결을 위한 보스(bosses)
참고 사항	기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 27mm 매립형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A
적합한 인클로저 유형	AX 플라스틱
폭에 적합	600 mm
높이에 적합	800 mm

특징

도어 재료 두께	1 mm
도어 열림각	105°
포장 단위	1 개
순 중량	5.32 kg
총 무게	5.62 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	플라스틱 인클로저 AX용 SZ 내부 도어, WxH: 600x800mm