

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1527.010

터미널 박스 KL

상태: 2026. 3. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1527.010 - 터미널 박스 KL 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 터미널 박스 보호 등급 IP 66

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | KL 1527.010 |
| 재료 | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180 |
| 제공 범위 | 커버가 있는 인클로저 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 150 mm 높이: 150 mm 깊이: 120 mm |
| 커버 재료 두께 | 1.25 mm |
| 인클로저 재료 두께 | 1.25 mm |
| 잠금장치 | 잠금 장치 개수: 4 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.4 kg |
| 총 무게 | 1.484 kg |
| 관세 번호 | 84879090 |

특징

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | KL Terminal box, WHD: 150x150x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |