

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1550.500

E 박스 EB

상태: 2026. 5. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1550.500 - E 박스 EB

강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 180° 경첩 버전. 매입형 잠금장치 교체 가능, 개별 잠금 시스템에 대해서도 해당.

특징

주문 번호	EB 1550.500
재료	인클로저 및 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 인클로저 180° 경첩 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 장착 플레이트
Protection category NEMA	NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 200 mm 높이: 400 mm 깊이: 120 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	175 mm x 385 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
장착 플레이트 재료 두께	2 mm

특징

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	4.288 kg
총 무게	4.488 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	EB E-Box, WHD: 200x400x120, Sheet steel, with mounting plate, with door

승인

승인	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증 적합성 인증 UK