Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





BG 1558.010 버스 인클로저 BG

상태: 2025. 10. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)



BG 1558.010 - 버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저, 180° 경첩 포함 보호 등급 IP 66

특징

주문 번호	BG 1558.010
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 180° 경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240 180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위	커버가 있는 인클로저 180° 경첩(2개) 서포트 레일 TH 35/7.5 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
치수	폭: 400 mm 높이: 200 mm 깊이: 123 mm
인클로저 재료 두께	1.5 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
도어 경첩 위치	하부
서포트 레일 개수	1
잠금장치	잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 잠금 장치 개수: 2

© Rittal 2025

특징

기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	3.92
총 무게	4.12
관세 번호	94032080
EAN	4028177009912
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3