## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# BG 1559.010 버스 인클로저 BG

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



## BG 1559.010 - 버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저,  $180^\circ$  경첩 포함 보호 등급 IP 66

#### 특징

주문 번호	BG 1559.010
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
	커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
	180° 경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240
	180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위	커버가 있는 인클로저
	180° 경첩(2개)
	서포트 레일 TH 35/7.5
	플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
치수	폭: 600 mm
	높이: 200 mm
	깊이: 123 mm
인클로저 재료 두께	1.5 mm
인클로저 재료 두께 	1.5 mm 1.25 mm
도어 재료 두께 -	1.25 mm
도어 재료 두께 도어 경첩 위치	1.25 mm 하부

© Rittal 2025 2

## 특징

기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	5.653
총 무게	5.95
관세 번호	94032080
EAN	4028177009950
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

승인	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025