

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1564.000 터미널 박스 KX

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1564.000 - 터미널 박스 KX 스테인리스 스틸

KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한 유연성과 안전성은 물론 엔지니어링의 최대 데이터 품질과 일관성을 제공.



특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | KX 1564.000 |
| 제품 설명 | 시스템과 완벽하게 결합. 신형 소형 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 최고의 데이터 품질, 원활한 엔지니어링, 유연성, 다양한 용도에 안전성을 제공합니다. |
| 재료 | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180 |
| 제공 범위 | 커버가 있는 인클로저 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |

특징

| | |
|------------------|---|
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12 |
| 치수 | 폭: 150 mm 높이: 150 mm 깊이: 120 mm |
| 커버 재료 두께 | 1.25 mm |
| 인클로저 재료 두께 | 1.25 mm |
| 잠금장치 | 잠금 장치 개수: 4 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.47 kg |
| 총 무게 | 1.48 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 6.74 |
| 관세 번호 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | KX 터미널 박스, 폭x높이x깊이: 150x150x120mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 장착 플레이트 미포함, 커버 포함, 퀵 릴리즈 체결장치 포함 |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 PCF-declaration |
