

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1568.000

터미널 박스 KX

상태: 2026. 6. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1568.000 - 터미널 박스 KX 스테인리스 스틸

KX 소형 인클로저(스테인리스 스틸)는 광범위한 애플리케이션을 위한 유연성과 안전성은 물론 엔지니어링의 최대 데이터 품질과 일관성을 제공.



특징

주문 번호	KX 1568.000
제품 설명	시스템과 완벽하게 결합. 신형 소형 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 최고의 데이터 품질, 원활한 엔지니어링, 유연성, 다양한 용도에 안전성을 제공합니다.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
제공 범위	커버가 있는 인클로저 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12
치수	폭: 400 mm 높이: 200 mm 깊이: 120 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
잠금장치	잠금 장치 개수: 4
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	3.62 kg
총 무게	3.66 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	13.68
관세 번호	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	KX 터미널 박스, 폭x높이x깊이: 400x200x120mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 장착 플레이트 미포함, 커버 포함, 퀵 릴리즈 체결장치 포함

승인

승인	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	--

설명	적합성 인증 PCF-declaration
----	---------------------------