

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1577.530

버스 인클로저 BG

상태: 2026. 3. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1577.530 - 버스 인클로저 BG

강판 소재의 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 폴리카보네이트 모니터링 창 있음. 보호 등급 IP 65. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈을 고정할 수 있음.

특징

주문 번호	BG 1577.530
재료	인클로저: 강판 도어: 강판 모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	도어가 있는 인클로저 도어 내 모니터링 창 장착 플레이트
Protection category NEMA	NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65
IK 코드	IK08
치수	폭: 400 mm 높이: 300 mm 깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	385 mm x 275 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 340 mm 모니터링 창 높이: 190 mm 2창 하단 가장자리와 도어 하단 가장자리 간 간격: 42 mm
인클로저 재료 두께	1.38 mm

특징

도어 재료 두께	1.25 mm
도어 경첩 위치	하부
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	6.406 kg
총 무게	6.743 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	BG Bus enclosure, WHD: 400x300x155 mm, Sheet steel, with solid base and mounting plate, Door with viewing window, hinged at bottom

승인

승인	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증