

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1578.500

## E 박스 EB

상태: 2025. 9. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1578.500 - E 박스 EB

강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 180° 경첩 버전. 매입형 잠금장치 교체 가능, 개별 잠금 시스템에 대해서도 해당.

## 특징

주문 번호	EB 1578.500
재료	인클로저 및 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 인클로저 180° 경첩 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 장착 플레이트
Protection category NEMA	NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 300 mm 높이: 600 mm 깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	275 mm x 585 mm
인클로저 재료 두께	1.38 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
장착 플레이트 재료 두께	2 mm

## 특징

---

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	9.5
총 무게	9.9
관세 번호	94032080
EAN	4028177440890
E-Number Sweden	E3404513
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

---

승인	C-UL UL UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증 적합성 인증 UK