Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





EB 1579.500 E 박스 EB

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



EB 1579.500 - E 박스 EB

강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 180° 경첩 버전. 매입형 잠금장치 교체 가능, 개별 잠금 시스템에 대해서도 해당.

특징

주문 번호	EB 1579.500
재료	인클로저 및 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 인클로저 180° 경첩 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치 장착 플레이트
Protection category NEMA	NEMA 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 300 mm 높이: 800 mm 깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	275 mm x 785 mm
인클로저 재료 두께	1.38 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
장착 플레이트 재료 두께	2 mm

© Rittal 2025 2

특징

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	12.145
총 무게	12.784
관세 번호	94032080
EAN	4028177251823
E-Number Sweden	E3404514
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	C-UL
	UL
	UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증
	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3