

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

플라스틱 케이블 글랜드 플레이트

상태: 2026. 4. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 PG 사전 천공 버전

케이블 글랜드용으로 사전 천공된 PG 드릴 구멍 있음



특징

주문 번호	KL 1581.000
제품 설명	케이블 글랜드용으로 사전 천공된 PG 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
재료	ABS
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	12
개수 x PG 직경	12 x 13.5
치수	폭: 220 mm 깊이: 90 mm
적합한:	인클로저 유형: KL
글랜드 플레이트	사이즈: 2
작동 온도 범위	-40 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55 정확한 설치 시

특징

포장 단위	5 개
순 중량	0.505 kg
총 무게	0.604 kg
관세 번호	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
제품 설명	KL Plastic cable gland plate, with PG knock-outs, WD: 220x90 mm, size: 2, PG knockouts: 13.5