

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1585.010 버스 인클로저 BG

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1585.010 - 버스 인클로저 BG 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 버스 인클로저, 180° 경첩 포함 보호 등급 IP 66

## 특징

주문 번호	BG 1585.010
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 180° 경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 240 180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위	커버가 있는 인클로저 180° 경첩(2개) 서포트 레일 TH 35/7.5 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
치수	폭: 400 mm 높이: 300 mm 깊이: 80 mm
인클로저 재료 두께	1.5 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
도어 경첩 위치	좌/우
서포트 레일 개수	1
잠금장치	잠금장치 버전: 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치 잠금 장치 개수: 2

## 특징

기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	3.55 kg
총 무게	4.16 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	BG Bus enclosure, WHD: 400x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK