Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1586.000 버스 인클로저 KX

상태: 2025. 11. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)



KX 1586.000 - 버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸

버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이하고 IP66의 높은 보호 등급을 갖추고 있습니다.







특징

주문 번호	KX 1586.000
제품 설명	소형 인클로저 KX, 버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸로 유연한 내부 설치 가 가능하고 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180 180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위	커버가 있는 인클로저 180° 경첩 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치

© Rittal 2025 2

특징

Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	유형 12
치수	폭: 600 mm
	높이: 200 mm
	깊이: 120 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	4.891
총 무게	4.894
관세 번호	84879059
EAN	4028177919129
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

승인

승인	Bureau Veritas
	C-UL
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	적합성 인증

© Rittal 2025 4