

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1586.000

## 버스 인클로저 KX

상태: 2026. 4. 18 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1586.000 - 버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸

버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이하고 IP66의 높은 보호 등급을 갖추고 있습니다.



## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | KX 1586.000   |
| 제품 설명 | 소형 인클로저 KX, 버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸로 유연한 내부 설치가 가능하고 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.                      |
| 재료    | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)<br>커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리<br>경첩: 아연 다이 캐스팅 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180<br>180° 경첩: 크롬 도금처리  |
| 제공 범위 | 커버가 있는 인클로저<br>180° 경첩<br>플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치   |

## 특징

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12                                 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 66   |
| UL 50E에 준한 유형 등급         | 유형 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>유형 12                                     |
| 치수                       | 폭: 600 mm<br>높이: 200 mm<br>깊이: 120 mm   |
| 커버 재료 두께                 | 1.25 mm   |
| 인클로저 재료 두께               | 1.25 mm   |
| 기본 재료                    | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)   |
| 포장 단위                    | 1 개   |
| 순 중량                     | 4.891 kg  |
| 총 무게                     | 4.894 kg  |
| 관세 번호                    | 84879059  |
| ETIM 9                   | EC000261  |
| ETIM 8                   | EC000261  |
| ECLASS 8.0               | 27180101  |
| 제품 설명                    | KX 버스 인클로저, 폭x높이x깊이: 600x200x120mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 경첩 부착형 커버가 있는, 퀵 릴리즈 체결장치 포함 |

# 승인

---

승인

Bureau Veritas  
C-UL  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping

---

설명

적합성 인증  
PCF-declaration