

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000

버스 인클로저 KX

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1586.000 - 버스 인클로저 KX 스테인리스 스틸

버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸은 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이하고 IP66의 높은 보호 등급을 갖추고 있습니다.



특징

주문 번호	KX 1586.000
제품 설명	소형 인클로저 KX, 버스 인클로저 KX, 스테인리스 스틸로 유연한 내부 설치가 가능하고 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 경첩: 아연 다이 캐스팅
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180 180° 경첩: 크롬 도금처리
제공 범위	커버가 있는 인클로저 180° 경첩 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 Type 4X 유형 12
치수	폭: 600 mm 높이: 200 mm 깊이: 120 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	4.891 kg
총 무게	4.894 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	18.49
관세 번호	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	KX 버스 인클로저, 폭x높이x깊이: 600x200x120mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 경첩 부착형 커버가 있는, 퀵 릴리즈 체결장치 포함

승인

승인

승인	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
설명	적합성 인증 PCF-declaration
