Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





BG 1586.520 버스 인클로저 BG

상태: 2025. 7. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)



BG 1586.520 - 버스 인클로저 BG

강판 소재의 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 폴리카보네이트 모니터링 창 있음. 보호 등급 IP 65. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈을 고정할 수 있음.

특징

| 주문 번호 | BG 1586.520 |
|--------------------------|--|
| 재료 | 인클로저: 강판 도어: 강판 모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm |
| 표면 처리 | 오리다당 당. 필디기모네이트, 4mm |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 도어가 있는 인클로저 도어 내 모니터링 창 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 65 |
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 500 mm 높이: 300 mm 깊이: 80 mm |
| 인클로저 재료 두께 | 1.25 mm |
| 도어 재료 두께 | 1.25 mm |
| 도어 경첩 위치 | 좌측 |
| 서포트 레일 개수 | 2 |
| 켓아웃(개수 x 직경) | 3 |
| | |

© Rittal 2025 2

특징

| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 캠 |
|----------------|---------------------|
| | 잠금 장치 개수: 1 |
| | 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |
| 케이블 인입(개수 x Ø) | 3 x M12 |
| | M20 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 4.74 |
| 총 무게 | 4.94 |
| 관세 번호 | 94032080 |
| EAN | 4028177266803 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| | |

승인

| 승인 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 설명 | 적합성 인증 |

© Rittal 2025 3