## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# KX 1588.000 E 박스 KX

상태: 2025. 11. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)



## KX 1588.000 - E 박스 KX 스테인리스 스틸

E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공합니다. 기본  $180^\circ$  경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이합니다.







#### 특징

주문 번호	KX 1588.000
제품 설명	소형 인클로저 KX, E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 조립 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공함. 기본 $180^\circ$ 경첩으로 인클로저 내부에 접 근성이 좋음.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	장착 플레이트 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65

© Rittal 2025 2

## 특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	유형 12 
치수	폭: 380 mm
	높이: 300 mm
	깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	365 mm x 275 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
잠금장치	잠금 장치 개수: 1
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	6.4
총 무게	6.5
관세 번호	84879059
EAN	4028177919143
E-Number Sweden	E3465244
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

### 승인

승인	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
 설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4