

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1611.000

버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장  
치 있음

상태: 2026. 2. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1611.000 - 버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장치 있음

강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈 및 센서 설치에 적합.



## 특징

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 주문 번호                    | KX 1611.000  |
| 버전                       | 모니터링 창 있음  |
| 재료                       | 인클로저: 강판<br>커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리<br>모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm |
| 표면 처리                    | 인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장                              |
| 색상                       | RAL 7035   |
| 제공 범위                    | 경첩 부착형 커버가 있는 인클로저<br>커버의 모니터링 창<br>미니 캠 잠금장치                  |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP  | IP 65  |

## 특징

|                  |  |
|------------------|--|
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1<br>유형 12  |
| IK 코드            | IK08   |
| 치수               | 폭: 400 mm<br>높이: 300 mm<br>깊이: 155 mm                    |
| 커버 재료 두께         | 1.25 mm  |
| 인클로저 재료 두께       | 1.25 mm  |
| 기본 재료            | 강판   |
| 포장 단위            | 1 개  |
| 순 중량             | 4.78   |
| 총 무게             | 5  |
| PCF/VE(크래들-게이트)  | 24.8 kg CO2 eq (Cat B)                                   |
| PCF 등급 관련 참고 사항  | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호            | 84879059   |
| EAN              | 4028177816688  |
| ETIM 9           | EC000261   |
| ETIM 8           | EC000261   |
| ECLASS 8.0       | 27180101   |

## 승인

# 승인

---

|    |   |
|----|---|
| 승인 | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| 설명 | 제조사 인증<br>적합성 인증<br>적합성 인증 UK<br>PCF-declaration                |

---