Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1611.100 버스 인클로저 KX, 강판, 이중 걸림장치 가 있음

상태: 2025. 12. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



KX 1611.100 - 버스 인클로저 KX, 강판, 이중 걸림장치가 있음

강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈 및 센서 설치에 적합.







특징

KX 1611.100
모니터링 창 있음
인클로저: 강판 커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm 마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
RAL 7035
경첩 부착형 커버가 있는 인클로저 커버의 모니터링 창 장착 플레이트 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
NEMA 1 NEMA 12

© Rittal 2025 2

특징

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
IK 코드	IK08
치수	폭: 400 mm
	높이: 300 mm
	깊이: 155 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
장착 플레이트 재료 두께	2 mm
기본 재료	강판
관세 번호	84879059
EAN	4028177970083
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인 C-UL

© Rittal 2025 3