

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1611.510 버스 인클로저 BG

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1611.510 - 버스 인클로저 BG

강판 소재의 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 폴리카보네이트 모니터링 창 있음. 보호 등급 IP 65. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈을 고정할 수 있음.

특징

주문 번호	BG 1611.510
재료	인클로저: 강판 도어: 강판 모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	도어가 있는 인클로저 도어 내 모니터링 창
Protection category NEMA	NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65
IK 코드	IK08
치수	폭: 400 mm 높이: 500 mm 깊이: 160 mm
인클로저 재료 두께	1.38 mm
도어 재료 두께	1.5 mm
도어 경첩 위치	우측
서포트 레일 개수	3
컷아웃(개수 x 직경)	33

특징

잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
케이블 인입(개수 x Ø)	33 x M20
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	7.39 kg
총 무게	7.779 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	BG Bus enclosure, WHD: 400x500x160 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the right

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증