Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





KX 1612.000 버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장 치 있음

상태: 2025. 10. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)



KX 1612.000 - 버스 인클로저 KX, 강판, 미니 캠 잠금장치 있음

강판 소재의 벽면 장착 인클로저, 커버 및 점검창 포함. 보호 등급 IP 65 / NEMA 12. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈 및 센서 설치에 적합.







특징

주문 번호	KX 1612.000
버전	모니터링 창 있음
재료	인클로저: 강판 커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
표면 처리	인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 부착형 커버가 있는 인클로저 커버의 모니터링 창 미니 캠 잠금장치
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 65

© Rittal 2025 2

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
IK 코드	IK08
치수	폭: 600 mm
	높이: 300 mm
	깊이: 155 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	6.54
총 무게	6.9
PCF/VE(크래들-게이트)	32.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	84879059
EAN	4028177816695
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

© Rittal 2025 3

승인

승인	Bureau Veritas
	C-UL
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
설명	제조사 인증
	적합성 인증
	적합성 인증 UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025 4