

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1684.600 스위치 하우징 HD

상태: 2026. 2. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

HD 1684.600 - 스위치 하우징 HD

버튼 컷아웃이 4개 있는 인클로저, 식음료 산업의 요구 사항에 맞게 조정됨. 인클로저와 커버 사이 둘레 전체에서 틈새 없이 밀착된 실리콘 실링. 위생적으로 디자인된 육각 쿼 고정장치.



특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | HD 1684.600 |
| 버전 | 위생 디자인 인클로저 |
| 재료 | 인클로저 및 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 1.5mm 잠금 나사: 스테인리스 스틸 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 |
| 표면 처리 | 인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레이인 사이즈 400, 표면 거칠기 < 0.8µm 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010) |
| 제공 범위 | 인클로저 전체가 솔리드형 버튼 컷아웃이 있는 커버 실링 및 잠금 스크루(함께 제공) |
| 치수 | 폭 전면: 100 mm 폭(후면): 122 mm 전면 높이: 280 mm 높이 후면: 302 mm 깊이: 90 mm |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 피치 패턴 | 60 mm |
| 컷아웃(개수 x 직경) | 4 x 22.5 mm |
| IK 코드 | IK08 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| 잠금장치 | 잠금장치 버전: 위생적으로 디자인된 육각 퀵 고정장치(quick-release hexagon fastener) 잠금 장치 개수: 4 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 3 Type 3X Type 4 Type 4X 유형 12 유형 13 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.78 |
| 총 무게 | 1.98 |
| 관세 번호 | 84879090 |
| EAN | 4028177958692 |

특징

ETIM 9 EC002713

ETIM 8 EC002713

ECLASS 8.0 27180101

승인

승인 UL + C-UL (listed)

설명 적합성 인증
적합성 인증 UK